

## MODULO IN TERMOFORMATO ASSORTITO (52 PZ)

**519/615AEB**

PROMO



### Dettagli famiglia

**Codice**

**LxPxH mm**

**Peso kg**

U05190838

415x188x45

1,4

### Composizione

**Articolo**

**Pezzi**

**Misure**



**235 1/4 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale**

10

5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14



**236 1/4 - Prolunghe**

2

50-150


Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

| Articolo                                                                           |                                                                                     | Pezzi | Misure                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
|    | 240 1/4 - Leva a T con attacco quadro scorrevole                                    | 1     | -                               |
|    | 241 1/4 - Snodo cardanico                                                           | 1     | -                               |
|    | 280 LTS/S9 - Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica               | 9     | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10          |
|    | 280 LTSTX/S8 - Serie di 8 chiavi maschio lunghe testa sferica TORX®                 | 8     | T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 |
|  | 660 - Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4"                                  | 2     | 0,5x4-1x5,5                     |
|  | 660 E - Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"                       | 5     | 3-4-5-6-8                       |
|  | 660 PH - Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"             | 3     | 1-2-3                           |
|  | 660 PZ - Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4" | 2     | 1-2                             |
|  | 660 STX - Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4"       | 6     | T10-T15-T20-T25-T30-T40         |

Stanley Black &amp; Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

| Articolo                                                                         |                                                             | Pezzi | Misure |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|
|  | 237 B 1/4 - Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato | 1     | -      |
|  | 519/615AEV - Modulo in termoformato vuoto                   | 1     | -      |
|  | 243 1/4 - Portabussole con impugnatura                      | 1     | -      |
|  | 684 - Bussole portainseriti                                 | 1     | 1/4    |

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo  
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.  
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.