



#### Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Ausgerüstet mit 19"-Schiebeplatte
Gerätedarstellung	Loaded
Gelieferte Ausrüstung	24 RJ45-Verbinder 2 quick fix 19" mountings
Farbe	Dunkelgrau (RAL 7016)
Zusätzliche Informationen	Automatische Erdung

#### Zusatzmerkmale

Variante	Grundlegend
Anschlussnummer	24 von STP
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	6 A
Abdeckungstyp	Screened
Montagehalterung	19-Zoll-Rack
Anzahl der Rack-Einheiten	1U
Art der Aufstandsfläche	S-One
Material	DC01 Metallblech 1,2 mm PA6 Kunststoffteil PA66 GF20 Kunststoffteil
Breite	490 mm
Tiefe	240 mm
Höhe	47 mm
Produktgewicht	2,5 kg

#### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...55 °C
Normen	IEC 60297 ISO/IEC 11801:ed. 2.2, 2011 NF C 20-150

#### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China

