

Ø 4 mm-Messleitungen mit stapelbaren Steckern

Ø 4 mm Test Leads with Stackable Plugs

Cordons de mesure Ø 4 mm à reprise arrière

LK410-X LK425-A/X



Hoch flexible Messleitung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

Highly flexible test lead with stackable Ø 4 mm Multilam plugs on both ends.

Cordon de mesure extra-souple, équipé des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
LK410-X	28.0116-□*	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 19 A	1,0 mm <sup>2</sup>	Ni PVC	0 25 0 50 0 75 1 00 1 50 2 00	20 21 22 23 24 25 26 27 29
LK425-A/X	28.0119-□*	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 32 A	2,5 mm <sup>2</sup>	Ni PVC	0 25 0 50 0 75 1 00 1 50 2 00	20 21 22 23 24 25 26 27 29

LK410 LK410/SIL LK415 LK425-A LK425-A/SIL



Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with stackable Ø 4 mm Multilam plugs on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
LK410	28.0060-□*	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 19 A	1,0 mm <sup>2</sup>	Au PVC	0 25 0 50 0 75 1 00 1 50 2 00	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
LK410/SIL	28.0061-□*	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 19 A	1,0 mm <sup>2</sup>	Au SIL	0 25 0 50 0 75 1 00 1 50 2 00	21 22 23 24 25 26
LK415	28.0068-□*	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 24 A	1,5 mm <sup>2</sup>	Au PVC	0 25 0 50 0 75 1 00 1 50 2 00	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
LK425-A	28.0073-□*	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 32 A	2,5 mm <sup>2</sup>	Au PVC	0 25 0 50 0 75 1 00 1 50 2 00	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
LK425-A/SIL	28.0074-□*	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 32 A	2,5 mm <sup>2</sup>	Au SIL	0 25 0 50 0 75 1 00 1 50 2 00	21 22 23 24 25