

Ewon Flexy Erweiterungskarte – 3 USB- Anschlüsse

Artikelnummer: **FLB3601_00**

Diese Karte erweitert die Konnektivität von Ewon Flexy mit 3 USB-Anschläßen und bietet OEMs und Systemintegratoren eine zusätzliche Möglichkeit, eine Verbindung zu Geräten herzustellen. Viele kleine Automatisierungsgeräte verwenden mittlerweile USB statt seriell für die Programmierung. Die 3-Port-USB-Karte ist eine 2.0-Version mit voller Geschwindigkeit und unterstützt bis zu 10 USB-Verbindungen. Kompatibel mit Flexy 10x, 20x Serie und 205.



Funktionen und Vorteile

Erstellen Sie Ihr eigenes Flexy-Gateway

Halten Sie mit der Entwicklung der Kommunikationstechnologien Schritt und schützen Sie gleichzeitig Ihre Investition in das Gerät! Dank der Ewon Flexy Erweiterungskarten ist dieses Gateway hochgradig modular und flexibel.

Ewon Flexy Erweiterungskarte – 3 USB-Anschlüsse



Allgemeine

Nettobreite (mm)	22
Nettohöhe (mm)	79
Nettotiefe (mm)	74
Nettogewicht (g)	35.5
Verpackungsbreite (mm)	102
Verpackungshöhe (mm)	30
Verpackungstiefe (mm)	95
Verpackungsgewicht (g)	57
Betriebstemperatur °C Min.	-25
Betriebstemperatur °C Max.	+60
Lagertemperatur °C Min.	-30
Lagertemperatur °C Max.	+70
Isolation	Die Erdungs-GND-Isolierung ist Aufgrund des USB-Steckerdesigns auf 500 V begrenzt
Inhalt der Lieferung	Dieses Produkt besteht aus folgenden Komponenten: einer elektronischen Erweiterungsplatine, die in eine Kunststoff-Frontplatte eingesetzt und in einer ESD-Plastiktüte verpackt ist, die mit einem gelben Aufkleber versiegelt ist, rechtliche Hinweise in Papierversion und einen Karton.
Nicht inbegriffen (im Lieferumfang)	USB-Stick
Gehäusematerialien	Kunststoff
Verpackungsmaterial	Karton
Garantie (Jahre)	3

Identifizierung und Status

Produkt-ID	FLB3601_00
------------	------------



Ewon Flexy Erweiterungskarte – 3 USB-Anschlüsse

Identifizierung und Status

Modellcode	02601
Herkunftsland	Belgien
HS-Code	8517790000
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

Physikalische Merkmale

Anschlüsse / Eingang / Ausgang	3x USB-Anschlüsse: Stecker: Typ-A-Buchse, Strombegrenzung: Jeder Anschluss hat seine eigene Strombegrenzung von 500 mA. Die globale Strombegrenzung auf der Platine beträgt 500 mA, Port-Aktivierung: Alle Ports werden zusammen aktiviert/deaktiviert 4x LEDs: 1 globaler Status, 1 für jeden Portstatus.
--------------------------------	--

Sicherheit und Schutz

Sicherheitsstandards	null
----------------------	------

Zertifizierungen und Standards

Umgebung	Temperatur - Betrieb und Lagerung geprüft nach: IEC 60068-2-1 Kältetest, IEC 60068-2-2 Trockenwärmetest, IEC 60068-2-14 Temperaturänderung, IEC 60068-2-30 Zyklischer Feuchtwärmetest
Vibration und Stoßfestigkeit	Vibration und Schocks geprüft nach: IEC 60068-2-27 Bumps, IEC 60068-2-64 Vibration (breitbandig zufällig), IEC 60068-2-6 Vibration (sinusförmig)
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung
Sonstige Zertifizierungen	Giteki, Japan