

GSB 18V-60 C Professional

Anwendernutzen

- Volle Kontrolle dank KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartige Präzisionskupplung
- Längere Lebensdauer dank hochwertigem 13 mm-Bohrfutter aus Metall und EC Motor
- Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemanagements mit nachrüstbarem Connectivity Modul

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 0-600 / 1900 min-1
- Schlagenergie 28500 1/min
- Max. Drehmoment (hart / weich) 60 / 31 Nm
- Max. Schrauben-Ø 10 mm
- Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk 38/13/13 mm
- Bohrfutterkapazität 1,5 – 13 mm
- Connectivity Nein, Nachrüstung möglich
- Gewicht (netto / brutto) 1,9 / 6,1 kg



- Lieferumfang: 2 x 5,0 Akkupack, GAL 1880 CV, L-BOXX Gr.2
- Verpackungsgröße (L/B/H): 440 x 360 x 155 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 35 / 1 Stk.
- Waren-ID: 263168
- Bildnummern: 240857, 71094, 205534, 159653
- Herstellland: Malaysia (MY)
- Vorgängermodell: GSB 18 V-EC (06019E9101)
- Erste Lieferung: Januar 2017



Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
GSB 18V-60 C, 2 x 5,0 Ah, L-BOXX	06019G2100	3165140867344