


PUNTE CILINDRICHE PER MURO, QUALITÀ STANDARD Carbide tipped masonry drills

03001

DIN 8039 ISO 5468

Per muratura
For masonry



Applicazioni
Applications



SLIM LINE SLIM LINE

Astucci in PPT compatti e leggeri, grazie alla profilo estremamente sottile sono la scelta ideale per l'allestimento di assortimenti a libero servizio. Disponibili i 4 diversi assortimenti con i diametri ed i passi di maggiore utilizzo.

Compact and light PPT boxes, thanks to the extremely thin profile, are the ideal choice for the set-up of self-service assortments. Available in 4 different assortments with the most commonly used diameters and pitches.

codice code	n. pezzi No. pieces	Composizione Composition
03050203	5	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
03050205	8	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 9 - 10 - 12 mm



VELOCITÀ DI TAGLIO ESPRESSE IN GIRI AL MINUTO PER LA FORATURA NEL MURO E NEL CEMENTO Cutting speed chart in RPM for drilling into concrete and bricks



Muro
Masonry

Diametro Punta Drill size	3	4	5	6	8	10	12	14	16
Velocità giri/min. Speed r.p.m.	2000	1800	1400	1200	900	700	600	500	400

*Consigli / Tips

Granito e pietre dure: ridurre la velocità del 40÷60% / Granite and hard stones: reduce speed (40÷60%)