

## 製品情報

### ジュンフロンETFE電線 AWG30-100m: 白

#### 使いやすいジュンフロンETFE電線

- 株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mポビンに巻きなおした小巻タイプです。
- 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。
- 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。
- 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。



#### 主な仕様

#### AWG30-100m: 白

導 体	スズめっき軟銅線(単線)
導体太さ	0.26φ
定格電圧	250V
絶縁体	ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応
絶縁体厚	0.15mm
外径寸法	0.56mm
長 さ	100m
被覆色	白色
使用温度	-100~150℃



全7色

#### 【ご注意】

- ・連続最高使用温度を超えて使用しないでください。
- ・以下の温度以上に絶縁体加熱されると、分解ガスを発生しますのでご注意願います。  
連続最高使用温度: 150℃  
熱分解が始まる温度: 150℃  
熱分解が速くなる温度: 250℃
- ・ハンダ付け作業中は換気を充分に行ってください。

※ジュンフロンは株式会社潤工社の登録商標です。



この製品は、RoHS対応製品です。  
「RoHS対応」は電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関するEU指令(2002/95/EC)及びその修正指令(2005/717/EC)に基づいて判断しています。