AG 16-125 INOX
SMERIGLIATRICE 1520W INOX

- Potente motore da 1520 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Elettronica per la regolazione della velocità, soft start e protezione contro il sovraccarico
- Velocità ideale per dischi lamellari (7600 g/min)
- Sistema FIXTEC per la rapida sostituzione dei dischi
- Calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Ideale per applicazioni su metallo
- Cavo da 4 metri



Velocità a vuoto (giri/min)	2000 - 7600
Diametro disco (mm)	125
Peso (Kg)	2.5
Freno	No
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco
Flangia FIXTEC™	Si
Codice prodotto	4933407345