

AVVOLGITUBO PER OLIO E ACQUA



939 W

NEW!

- Modello a recupero automatico del tubo con dispositivo d'arresto
- Bobina in ABS e staffa in acciaio verniciata epossidicamente.
- Tubo in gomma sintetica rinforzato EN857 1 SC colore nero
- Raccordo in entrata in ottone

Raccordo in entrata	3/8 F
---------------------	-------

Raccordo in uscita ("")	3/8 F girevole
-------------------------	----------------

Diametro interno tubo (mm)	10
----------------------------	----

Lunghezza tubo (m)	15
--------------------	----

Pressione max di utilizzo (bar)	180
---------------------------------	-----

Temperatura di esercizio (°C)	-15 ÷ 130
-------------------------------	-----------

Dettagli famiglia

Codice

U09390006

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000