

Hauptmerkmale

Range of product	Acti9
Produktname	Acti 9 iERL
Produkt- oder Komponententyp	Erweiterung für Wechselrelais
Kurzbezeichnung des Geräts	iERL
Geräteanwendung	Erweiterung für Wechselrelais
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 C/O + 1 S
[Uc] Steuerkreisspannung	48 V AC 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

[Ie] Betriebsbemessungstrom	10 A bei 230 V AC (cos Phi = 1)
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V AC
Stromversorgung-Halteleistung	8 VA
Versorgung mittlere Anzugsleistung	8 VA
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	88 mm
Breite	18 mm
Tiefe	70 mm
Produktgewicht	0,112 kg
Farbe	Weiß
Elektrische Lebensdauer	AC-21: 100000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen 0,5...6 Mm ² Anschluss per Clip

Montage

Normen	NF C 45-250 IEC 255
Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.