

### Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva Styl
Produkt- oder Komponententyp	Drahtloser Repeater
Geräteanwendung	Repeater
Gehäusevariante	An Wand montiert
Gerätedarstellung	Mechanismus

### Zusatzmerkmale

Kommunikationsprotokoll	IEEE 802.11 b/g/n
Übertragungsgeschwindigkeit	300 MB/s (MCS15, 40 MHz)
Netzwerksicherheits-Verschlüsselung	WPA2-PSK
Stellglied	Drucktaste
Schaltanwendung	EIN/AUS
Kontrolltyp	ON/OFF button
Integrierte Verbindungsart	Wi-Fi
Befestigungsmodus	Klipphalterung
Farbton	Einsatz: grau
Höhe	45 mm
Breite	45 mm
Tiefe	39 mm
Produktgewicht	0,53 kg
Marktsegment	Gebäude
Zielkanal	Professionell
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

### Montage

Schutzart (IP)	IP55
Normen	IEEE 802.11 b/g/n
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30...60 °C

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
RoHS exemption information	<a href="#">Ja</a>