

产品参数表

规格



Ø22 绿色按钮头，平头，弹簧复位

ZB5AA3C

主要信息

产品系列	Harmony XB5
产品类型	非发光式按钮头
产品短名	ZB5
边框材料	塑料
安装直径	22.5 mm
每件单独销售数量	1
信号单元头部形状	圆形
操作头类型	弹簧复位
操纵杆外形	绿色 平头, 未标记

补充信息

CAD 总宽度	29 mm
CAD 总高度	29 mm
CAD 总深度	28 mm
净重	0.018 kg
机械寿命	5000000 次
站名称	XALD 1至5个开孔 XALK 2至5个开孔
电气组成代码	C1 适用 <9 触点 使用 单个 块 内 前端安装 C2 适用 <9 触点 使用 单和双 块 内 前端安装 C11 适用 <3 触点 使用 单个 块 内 前端安装 C15 适用 <1 触点 使用 单个 块 内 前端安装 SF1 适用 <3 触点 使用 单个 块 内 前端安装 SR1 适用 <3 触点 使用 单个 块 内 背面安装

环境

保护处理	TH
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...70 °C
过电压种类	Class II conforming to IEC 60536
IP 保护等级	"IP65" 符合 IEC 60529
高压垫圈阻抗	7000000 Pa 在...上 55 °C, 距离: 0.1 m
IK 保护等级	IK03 conforming to IEC 50102

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或兼容性

符合标准	GB/T 14048.1 GB/T 14048.5 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
产品认证	CCC
抗冲击	30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27
抗振动	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.116 cm
Package 1 Width	2.639 cm
Package 1 Length	3.287 cm
Package 1 Weight	13.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	1.75 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	2000
Package 3 Height	60.0 cm
Package 3 Width	80.0 cm
Package 3 Length	90.0 cm
Package 3 Weight	32.374 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
环境披露	产品环境文件
Use Better	
材料和包装	
无塑料包装	否
欧盟RoHS指令	主动合规性（超出欧盟RoHS法定范围的产品）
中国RoHS法规	中国 ROHS 声明
Use Again	
重新包装和再制造	
循环配置文件	产品使用寿命终期信息
回收	No

Image of product / Alternate images

Alternative





