FICHE TECHNIQUE

CEDAR FRESH

H 60531 4D K 2 S1PS SR ESD





SPÉCIFICATIONS

TIGE	cuir velours perforé
DOUBLURE	BIFRESH PLUS Tissu 3DAnti-effilochage avec tunnel d'air, hautement respirant et à sechage rapide
EMBOUT	composite
SEMELLE ANTI-PERFORATION	Zero Perforation PS non metallique
SEMELLE	PU bi-densité
SEMELLE DE PROPRETÉ	SUPPORT ACTIVE ESD
POINTURES	36/48
CHAUSSANT	Mondopoint 12
NORME	EN ISO 20345:2022
POIDS (TAILLE 42)	1,19 Kg

SECTEURS D'UTILISATION

Automobile / Logistique / Agriculture / Industrie du bois / Artisanat / Industrie légère / Ingénierie / Mécatronique / Entreposage





METAL FREE

DESCRIPTION

CEDAR FRESH chaussure lègère ESD, classe de protection S1PS FO SR, en cuir velours très réspirant

COMPOSANTS

Semelle de propreté en polyuréthane aux charbons actifs, garantit le top de l'hygiène en empêchant le développement d'infections et mauvais odeurs. Antistatique, anatomique, offre un bon soutien tout au long de l'arche plantaire, assure un confort maximum et absorption de l'énergie d'impact. Semelle de propreté avec matière première ESD (basse résistance électrique)

Embout en matériau composite résistant aux chocs jusqu'à 200J selon la norme EN 20345. Amagnétique, isolant thermique, épaisseur réduite, 50% plus léger qu'un embout en acier

PLUS

BIFRESH PLUS: Doublure tridimensionnelle en Polyester avec une haute résistance à l'abrasion et respirabilité

BIFRESH KEEP IT COOL

EMBOUT



SEMELLE DE PROPRETÉ



ÉTIQUETTE NORME

BICAP ABSOLUTELY SAFE

Calzaturificio 5BI S.r.l.
Via Trani, 94-100
76121 Barletta (BT)

H 60531 4D K 2

42

bicap.it

S1PS SR

CE

Year and month of manufacture

Lot / Batch Number

EN ISO 20345:2022

do not re-use