CSB Twin Pack 254 x 60T/80T - 2pc

LAME PER TRONCATRICI RADIALI

- Rivestimento in PTFE: taglio a freddo, antiaderente per tagli più rapidi. Protegge dalla corrosione e dall'accumulo di resina.
- Feritoie di esapnsione: basse vibrazioni e maggiore precisione. Le fessure sono riempite con poliuretano e fungono da ammortizzatori isolando i denti dalle vibrazioni.
- Acciaio al taglio laser di alta qualità: precisione garantita.
- Denti in Carburo di tungsteno al cobalto: tagli netti e puliti.





Alesaggio (mm)	30
Angolo di aggancio	-15°/-15°
Article Number	4932479576
Contenuti	1 x 254x30x60 denti, taglio veloce legno (4932471320) + 1 x 254x30x80 , taglio pulito alluminio (4932471318)
Design del dente	ATB/TF
Diametro lama (mm)	254
Larghezza di taglio (intaglio) (mm)	2.8/2.8
Materials suited for	Metallo non ferroso (Rame/Al)|Legno|Legno verde|Plastics
N.ro denti	60/80
Plastiche	✓