

EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY - Gehäuse-Set

2202529

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202529>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



DEV-KIT EH 45 FLAT: Beinhaltet 1 x EH 45 FLAT Gehäuse und Printklemmen (MKDS ... 5,08), ausgeliefert in Einzelteilen

Ihre Vorteile

- Flaches Gehäuse in Baubreite 45 mm
- Printklemmen in Raster 5,08 mm, Leiterquerschnitt 2,5 mm²
- Optionale Lochrasterplatine zum Auflöten von THT-Bauelementen per Hand

Kaufmännische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Artikelnummer | 2202529 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
| Produktschlüssel | ACHCHD |
| GTIN | 4055626141794 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 77,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 81,6 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Produkttyp | Gehäuse-Set |
| Gehäuseart | Tragschienengehäuse |
| Gehäuseserie | EH |
| Produktfamilie | EH..F..ABS.. |
| Lüftungsöffnung vorhanden | nein |

Maße

| | |
|--------|---------|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 75,4 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Farbe (Gehäuseunterteil) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Farbe (Gehäuseoberteil) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material | ABS |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|--|
| Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |

Angaben zur Leiterplatte

| | |
|----------------------------------|------------|
| Art der Leiterplattenbefestigung | Verrastung |
|----------------------------------|------------|

EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY - Gehäuse-Set



2202529

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202529>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190301 |
| ECLASS-15.0 | 27190301 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001031 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY - Gehäuse-Set



2202529

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202529>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de