

BLUEMARK MAG WM-M (D30) - Magazin



0802747

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0802747>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Magazin, Länge: 0,12 m, Breite: 76 mm, Höhe: 120 mm, Farbe: weiß



Ihre Vorteile

- Das Magazin, zur Aufnahme von WMTB-AL..., sorgt in Verbindung mit dem Drucker BLUEMARK CLED für positionsgenauen Druck.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0802747
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BG121Z
GTIN	4046356845854
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	56,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	58,2 g
Zolltarifnummer	90179000
Ursprungsland	DE

BLUEMARK MAG WM-M (D30) - Magazin



0802747

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0802747>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Magazin
------------	---------

Maße

Breite	76 mm
Höhe	120 mm
Tiefe	4 mm
Länge	120 mm

Materialangaben

Farbe	weiß
Material	POM

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140615
ECLASS-15.0	19140615

ETIM

ETIM 9.0	EC001675
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de