



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo di prodotto o componente	RJ45
Tipologia del prodotto	Monoblocco
Colore	Connettore : argento (zama) Organizzatore : blu (ABS + PC)
Codice colore	568 A/B
Quantità per confezione	Set da 12

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	1,5 A a 25 °C
Tensione ammessa	1000 V CA/CC isolamento tra i contatti 1500 V CA/CC isolamento tra i contatti e lo schermo
Resistenza contatto	20 mOhm
Resistenza di isolamento	Resistenza d'isolamento iniziale : $\leq 500 \text{ M}\Omega$ a 100 V CC
Calibro AWG	AWG 24...AWG 23
Durata meccanica	750 cycles
Attenuazione	$\geq 45 \text{ dB}$ a 30...100 MHz $\geq 85 - 20 \times \log(f) \text{ dB}$ a 100...1000 MHz
Numero di pin	8 pin di lega di rame ed oro conforme a IEC 60603-7
Tipo di protezione	Metallica : schermatura automatica a 360° con contatto integrato di messa a terra Barriera anti corto circuito
Trazione	50 N durante 60 s
Impedenza di trasferimento	$\leq 0.1 \text{ Ohm}$ a 1 MHz $\leq 0.2 \text{ Ohm}$ a 10 MHz $\leq 1.6 \text{ Ohm}$ a 80 MHz
Perdita	$\geq 68 - 20 \times \log(f) \text{ dB}$ a 1...250000 kHz $\geq 50 \text{ dB}$
Tipo di utensile	Punch down tool Quick termination tool
Diametro esterno cavo	0,9...1,4 mm
Tipo schermatura cavo	F/UTP

	S/FTP SF/UTP U/FTP F/FTP
Categoria	6
Protocollo di comunicazione	10GBASE-T
Compatibilità	PoE+ (Power over Ethernet) VoIP (Voice IP)
Compatibilità prodotto	RJ45 plug RJ11 plug
Frequenza di trasmissione	0...250 MHz
Tipo di impronta	S-One
Altezza	28 mm
Lunghezza	35 mm
Larghezza	18 mm
Targeted region	Asia Pacific Europe

Ambiente

Temperatura ambiente di funzionamento	-40...70°C
Tenuta climatica	40/070/21 21 giorni
Caratteristiche ambientali	PEP (Energy depletion) REACH

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1101 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric Dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi
---------	---------