


MERKMALE

- Zur Verdrahtung von Geräten oder Schaltschränken
- Für Kommunikationstechnik und Fernmeldeanlagen

RS PRO PVC Draht 1,0 mm, 0,79 mm², Grün, 100 m

RS Best.-Nr.: 534-151



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Der RS PVC-Draht ist ein vielseitiger Verbindungsdraht für die elektrische Innenverdrahtung. Die robuste PVC-Isolation bietet zuverlässigen Schutz und gute elektrische Eigenschaften. Ideal für Geräteverdrahtungen, Schaltschränke, Niederspannungsanwendungen sowie Labor- und Prototypenaufbauten.

Allgemeine Spezifikationen

Aderzahl	1
Querschnitt	0,79 mm ²

Mechanische Spezifikationen

Leiter	Cu-Draht, verzinkt
Leiteraufbau	eindrätig
Leiterdurchmesser	1,00 mm
Aderisolation	PVC
Aderdurchmesser	ca. 1,80 mm
Farbe	Grün
Biegeradius ruhend	min. 10 x Außendurchmesser
Biegeradius bewegt	min. 15 x Außendurchmesser
Temperaturbereich ruhend	-30°C bis +70°C
Temperaturbereich bewegt	-5°C bis +70°C

Elektrische Spezifikationen

Betriebsspannung	900 V
Prüfspannung	2500 V
Isolationswiderstand	> 20 MOhm x km bei + 20°C

Zulassungen

Konformität	CE, RoHS, REACH
-------------	-----------------