

Lampe torche LED TL 801 AFS rechargeable, 800 lm, IP44

Allie puissance et sélection rapide des modes d'éclairage



2 ANS
GARANTIE
FABRICANT

800
LUMEN

IP 44

230m

42h
MAX.

RECHARGEABLE

REPLAÇABLE
BATTERIE

FOCUS

Référence
Code-barre

1178600210
4007123697502

DESCRIPTION

- LED OSRAM extrêmement lumineuse.
- Mise au point réglable en continu et rapide pour un éclairage de proximité ou en éclairage de précision.
- Interrupteur poussoir marche/arrêt.
- Sélection par bague rotative du mode d'éclairage.
- 6 modes d'éclairage : 100 % - 70 % - 40 % - 10 % - stroboscopique et SOS.
- Boîtier résistant en aluminium avec dragonne pour en faciliter le transport.
- Batterie Li-Ion 3,7 V/4,0 Ah intégrée avec témoin de charge, remplaçable.
- 60 cm de câble de raccordement USB C vers USB C fourni.

DONNÉES TECHNIQUES

Flux lumineux	800 lm	Temps de charge de la batterie	4,5 h
Consommation électrique	5 W	Type de batterie	21700
Température de couleur	6500 K	Technologie batterie	Lithium-Ion
Capacité de la batterie	4 Ah	Classe de protection	III
Tension de la batterie	3,7 V	Indice de protection (IP)	IP44
Autonomie max.	42 h	Couleur	noir/jaune

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	0,41 kg
Poids du produit (sans emballage)	0,26 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	6,2 cm x 8,8 cm x 28 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	16,5 cm x 3,5 cm x 4 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Lampe torche LED TL 801 AFS rechargeable, dragonne, 60cm câble de raccordement USB C