

4 3 4 3 B 2.25 x 10⁵ Ohm





Verordnung (EU) 2016/425, Prüfnummer 0075/057/162/03/20/0796 CTC, notifizierte Stelle Nr. 0075

EASYFIT/SD

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH / WERT B



 EN388:2016	
WERTE : Abriebfestigkeit: ●●●●● Schnittfestigkeit: ●●●●○ Weiterreißfestigkeit: ●●●●● Durchstichfestigkeit: ●●●●○ Schnittfestigkeit nach ISO 13997: B	
 EN16350	
Vertikaler elektrischer Widerstand EN1149-2:	2.25 x 10 ⁵ Ohm
Größe	Verpackungseinheit
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	10 Paar pro Paket / 200 Paar pro Karton

PSA Kategorie II



Nahtloser Strickhandschuh, Gaugezahl 13, aus 100 % High Density Polyethylen mit Elasthan, 100 % schwarzem texturierten Polyamid und Spandex HPPE, mit Carbonfaden. Schwarze CLEAN PU Beschichtung auf der Handfläche und an den Fingerspitzen. Elastischer Strickbund.

DIE PRODUKTVORTEILE

-  **SCHUTZ**
-  **WIDERSTANDFÄHIGKEIT**
-  **KOMFORT**

BRANCHEN

