

MERKMALE

- 7 x Gewindebohrer einschließlich Gewindegrößen: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- Ideal für den Hand- oder Maschineneinsatz
- Hergestellt aus HSS für Langlebigkeit und Wärmebeständigkeit
- ISO-Standard
- Hahnschlüssel im Lieferumfang enthalten

RS Pro HSS M12 Handgewindebohrer, Gewindebohrersatz

RS Best.-Nr. 375-9323



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von

Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Wir stellen vor: RS Pro 8-teiliger HSS Gewindebohrersatz mit gerader Nut, eine Auswahl hochwertiger und professioneller Gewindebohrer, ideal zum Schneiden von Gewinden (Gewindeschneiden) per Hand oder Maschine, in gebohrte Löcher in Materialien wie Metall und Holz.

Allgemeine

| | |
|--------------------------------------|--|
| Gewindegröße | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 |
| Typ | Gewindebohrer |
| Gewindestandard | Metrisch |
| Hand-/Maschinen-Gewindebohrer | Handgewindebohrer, Gewindebohrersatz |
| Inhalt | Gewindebohrer: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, Druckguss-Gewindebohrer |
| Anzahl der Teile | 8 |
| Standardausführung | ISO |
| Anwendungen | Bauwesen, Heimwerker, Sanitär, Werkstätten, Renovierungen |

Mechanische

| | |
|------------------------------------|-----|
| Werkstoff | HSS |
| Maximale Gewindebohrergröße | M12 |
| Minimale Gewindebohrergröße | M3 |

