

Mini-Thermometer mit Einstechfühler

Flexibler Fühler
MAX/MIN
-50...+150 °C



Mini-Thermometer

Mini-Thermometer, inkl. Batterie

Best.-Nr. RS 223-4924

Das preisgünstige, Mini-Thermometer mit Min/Max-Alarm. Klein in der Größe, groß in der Leistung! Der Einstech-Fühler ist fest mit dem Messgerät verbunden (80 cm-Leitung) und eignet sich zum Erfassen der Temperatur in der Luft, in weichen, pulvrigen Stoffen und Flüssigkeiten.

- **Fest angeschlossener Fühler**
- **Einstellbarer Min/Max-Alarm**
- **Mit Clip zum Aufstellen, zur Wandmontage oder zum Anstecken**



Temperatur-Messung im Labor, in der Nahrungsmittelbranche, in der Heizungs- und Klimatechnik, in Gärtnereien, Büros usw.

Technische Daten

Messbereich	-50... +150 °C
Genauigkeit	±1 °C (-10... +100 °C)
±1 Digit	±2 °C (-50... -10.1 °C) ±2 °C (+100.1... +150 °C)
Auflösung	0.1 °C (-19.9... +150 °C) 1 °C (-50... -20 °C)
Betriebstemp.	0... +50 °C
Lagertemp.	-20... +70 °C
Batterietyp	2 Microzellen AAA
Standzeit	100 h
Länge Fühlerrohr	190 mm
Durchmesser Fühlerrohr	Ø 3 mm
Garantie	2 Jahre

Bestelldaten

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur für Luft-/Tauchfühler, Infrarot-Thermometer
Kalibrierpunkt -18 °C
Best.-Nr. 0520 0061

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur für Luft-/Tauchfühler, Infrarot-Thermometer
Kalibrierpunkt 0 °C
Best.-Nr. 0520 0062

Thermometer mit robustem Einstechfühler, testo 915-1

Flexibler Fühler
HOLD
-50...+400 °C



testo 915-1

testo 915-1, Temperatur-Messgerät mit Einstechfühler und Batterie

Best.-Nr. RS 327-6250



Das kompakte Messgerät testo 915-1 verfügt über alle Vorzüge wie großes Display, Hold-Taste und hohe Genauigkeit. Der Fühler ist für Tauch- und Einstechmessungen im Handwerk, in der Industrie oder im Lebensmittelbereich besonders geeignet.

- **Kompaktes Gerät mit fest geschlossenem Fühler**
- **TopSafe schützt das Gerät vor Staub, Schmutz und Wasser**
- **Mit Kalibrier-Protokoll**



Kerntemperatur-Messungen z.B. an Hähnchen bei der Speisenausgabe

Bestelldaten Zubehör

TopSafe (unverwüstliche Schutzhülle) inkl. Tischaufsteller	
Best.-Nr.	0516 0188
Bereitschaftstasche für Messgerät und Fühler zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung	
Best.-Nr.	RS 252-4148
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur für Luft-/Tauchfühler, Infrarot-Thermometer Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C	
Best.-Nr.	0520 0041
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur für Luft-/Tauchfühler, Infrarot-Thermometer Kalibrierpunkte 0 °C; +60 °C	
Best.-Nr.	0520 0042

Technische Daten

Messbereich	-50... +400 °C
Genauigkeit	±1% v.Mw. (+100.1... +400 °C)
±1 Digit	±1 °C (-50... +100 °C)
Auflösung	0.1 °C (-50... +400 °C)
Betriebstemp.	0... +50 °C
Lagertemp.	-20... +70 °C
Batterietyp	Alkali-Mangan
Standzeit	500 h
Auto-Off	10 min
Länge Fühlerrohr	110 mm
Durchmesser Fühlerrohr	Ø 4 mm
Garantie	2 Jahre