

1:5 Standalone USB 2.0 Stick Duplizierer und Eraser - Flash Drive Kopierer

Product ID: USBDUP15



Mit der 1:5-USB-Speicherlaufwerk-Kopier- und Löschstation USBDUP15 können Sie ohne Anschluss an einen Hostcomputer ganz schnell bis zu fünf Sicherungen eines einzelnen USB-Speicherlaufwerks erstellen oder sicher bis zu fünf Speicherlaufwerke löschen.

Maximale Mobilität

Dank der kompakten Größe und des geringen Gewichts und des eigenständigen Betriebs ohne Hostcomputer kann die Speicherlaufwerkkopierstation und -löschstation überall mitgeführt werden, nimmt wenig Platz ein und ist hervorragend für Reisen geeignet. Ideal für die Verteilung von Software und Marketinginhalten im Büro und unterwegs.

Reibungsloser Betrieb

Dank leicht lesbarem LCD-Display und intuitivem Vier-Tasten-Menübetrieb gewährleistet die USBDUP15 eine problemlose Einrichtung und Steuerung. Das Menü ermöglicht Drucktastenzugriff auf viele wertvolle Funktionen, die eine einfache Aufgabenverwaltung gewährleistet, z. B.: Kapazitäts- und Geschwindigkeitsprüfung, Kopieren und Vergleichen, Asynchrones Kopieren usw. Es bietet erfahrenen Benutzern auch vielfältige fortschrittliche Optionen.

Schnelles Kopieren und sicheres Löschen

Dieses vielseitige Geräte ist sowohl eine Festplattenkopierstation als auch -löschstation in einem Gerät und bietet zwei Kopiermodi (Datei und Systemkopie/Volle Kopie) mit bis zu 1,5 GB/m im Vollkopiemodus. Es bietet drei Löschmodi (Schnelles Löschen/Volles Löschen/DoD-Löschen), sodass Sie die beste Lösung für Ihre Anwendung auswählen können.

Die USBDUP15 ist TAA-konform und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger technischer Unterstützung geliefert.

Hinweis: Die USB-Speicherlaufwerk-Kopierstation USBDUP15 unterstützt das Kopieren/Cloning auf SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CF-Medien über einen USB-Multimedia-Kartenleser (separat erhältlich) und auf Festplatten und Solid State-Laufwerken über eine Festplatten-Dockingstation oder ein USB-Gehäuse (separat erhältlich)

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Aktualisierung und Verteilung von Software und Betriebssystem
- Kopieren und Verteilen von Marketingmaterialien
- Kopieren und Verteilen von Rich Media
- Schnelle Sicherung von USB-Speicherlaufwerken ohne Hostcomputer
- Erstellen Sie exakte Kopien von einem USB-Speicherlaufwerk in den Bereichen Strafverfolgung und Forensik
- Gründliches Löschen von Daten von einem Flash-Laufwerk für zusätzliche Sicherheit und ein beruhigendes Gefühl
- Bereinigen und Vorbereiten von USB-Laufwerken zur Wiederverwendung
- Testen und Bewerten von USB-Laufwerken

Features

- Unterstützt USB 3.0/2.0/1.1-Speicherlaufwerke
- Eigenständiges 1:5-Kopieren mit 2 Kopiermodi
- Löschen Sie bis zu 5 USB-Speichergeräte mit Single Pass- und Multi Pass-Überschreiben/DoD-Löschen
- High Speed-Kopieren mit bis zu 1,5 GB pro Minute
- Kompaktes Leichtbaudesign
- TAA-konform
- Integriertes LCD-Display
- Überprüfung der Laufwerkkapazität, Qualität und Geschwindigkeit dank intuitiver Aufgabenverwaltung
- Unterstützt sowohl asynchrone als synchrone Kopiermodi für schnelle Batch-Wechsel mit 64 MB internem Speicher

Hardware	Warranty	2 Years
	Anzahl von Laufwerken	6
	Bustyp	USB 2.0
	Größe des Zwischenspeichers	64 MB
	Laufwerkinstallation	Entnehmbar
	Laufwerktyp	USB Flash-Laufwerk
Leistung	Duplication Modes	System and File Sector by Sector (Whole Drive)
	Duplication Speed	1.5GBpm
	Löschmodi	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite
	Laufwerksteckverbinder	6 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Steckverbinder	Laufwerksteckverbinder	6 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Für die Duplizierung muss das Ziellaufwerk dieselbe oder eine höhere Kapazität als das Quelllaufwerk haben. Unterstützt das Kopieren/Cloning auf SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CF-Medien über einen USB-Multimedia-Kartenleser (separat erhältlich) und auf Festplatten und Solid State-Laufwerken über eine Festplatten-Dockingstation oder ein USB-Gehäuse (separat erhältlich)
Anzeiger	LED-Anzeiger	5 - Grün (Aktivität/erfolgreiche Kopie) 5 - Rot (Fehler)
Strom	Ausgangsspannung	5 DC
	Ausgangsstrom	2
	Eingangsspannung	110V-240V AC
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	H
	Stromverbrauch	10
Umwelt	Betriebstemperatur	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
	Feuchtigkeit	5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit

	Lagertemperatur	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Kunststoff
	Produktbreite	4.7 in [120 mm]
	Produktgewicht	11.2 oz [318 g]
	Produkthöhe	1 in [25 mm]
	Produktlänge	6.6 in [167 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	26.2 oz [742 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Kopierstation
		1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
		1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.