

# VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - RJ45插座



1653168

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1653168>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

RJ45插座，模块化（Keystone），CAT6，8芯，屏蔽，带电缆连接（LSA），可连接绞线或刚性导线AWG 26 ... 22



## 商业数据

订货号	1653168
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	ABNACA
产品关键代码	ABNACA
目录页面	页码337 (C-4-2015)
GTIN	4017918970086
单件重量（含包装）	30.36 g
单件重量（不含包装）	27.394 g
原产地	CN

# VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - RJ45插座



1653168

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1653168>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	孔式插芯
类型	RJ45
传感器类型	Ethernet
位数	8
连接图表	RJ45
插槽数目	1
型号	孔式
屏蔽	有

### 绝缘特性

过电压类别	II
-------	----

### 电气特性

额定电压(III/3)	72 V (DC)
额定电流	2 A
绝缘电阻	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
额定电流 $I_N$	2 A
接触电阻	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
传输介质	铜缆
传输特征 (类别)	CAT6 <sub>A</sub>
电力传输	PoE++

### 连接数据

#### 连接技术

连接方式	快速免剥线
------	-------

### 材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	塑料
接触件材料	铜合金
材料接触表面	金

### 电缆/电线

光缆类型	适用于圆形电缆、李兹线和刚性导线。不适用于扁平电缆
电缆外径	8 mm
电缆外径	10 mm
屏蔽	360°

### 机械特性

#### 机械参数

# VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - RJ45插座



1653168

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1653168>

插 / 拔周期

≥ 1000

## 环境和真实条件

### 环境条件

保护等级	IP20
环境温度 (运行)	-40 °C ... 66 °C

# VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - RJ45插座



1653168

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1653168>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440390

### ETIM

ETIM 9.0	EC004746
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - RJ45插座



1653168

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1653168>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)