

CARACTERÍSTICAS

- Tornillo autorroscante
- Longitud: 6 mm
- Conforme a UTS (estándar de rosca unificada) n.o 4
- Construcción de acero con acabado BZP (chapado en zinc brillante)
- Tornillos de cabeza alomada, para usar en aplicaciones de metal y madera de par alto
- Se suministra en bolsas de 100

Tornillo autorroscante de cabeza alomada de acero chapado en zinc brillante RS PRO, N°4 x 6mm mm de largo

RS Código RS: 482-8054



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción de producto

De nuestra marca RS PRO, estos tornillos autorroscantes son útiles para fijar dos piezas de material entre sí, pero solo tienen acceso a un lado del material. Se utilizan para trabajos como el desmontaje y montaje de muebles. Puesto que el tornillo realiza sus propios orificios, todo lo que necesita hacer es crear un pequeño orificio guía en el material, colocar el tornillo sobre el orificio y taladrar en su lugar con un destornillador adecuado.

Especificaciones generales

Forma de la cabeza	Panorámica
Tipo de unidad	Cruz
Acabado	Galvanizado brillante
Material	Acero
Tamaño de rosca (UTS)	4
Aplicación	Se utiliza con frecuencia en el mundo de la automoción

Especificaciones mecánicas

Longitud métrica	6mm
-------------------------	-----

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	EN61340
-------------------------------------	---------



