

CARATTERISTICHE

- Vite autofilettante a testa esagonale
- Acciaio zincato per la protezione anticorrosione in applicazioni interne
- A norma DIN 7504

Vite autoforante in acciaio zincato lucido RS Pro n. M8 x 25mm

Codice RS: 546-5985



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Dal marchio di fiducia RS Pro, queste viti autoforanti in acciaio zincato offrono tutti i vantaggi associati alle viti autofilettanti standard ma sono in grado di praticare i propri fori pilota nella lamiera, nonché materiali più morbidi. Poiché sono dotati di una testa a goccia di sego, offrono un'ottima ritenzione superficiale tra la vite e il materiale superficiale. Sono inoltre dotati di una testa a comando positivo per un'eccellente coppia durante la guida.

Specifiche generali

Tipo di trasmissione	Pozidriv
Forma della testa	Panoramica
Applicazioni	Lamiere leggere e pesanti, plastiche morbide, riscaldamento e condizionamento d'aria, settori della fabbricazione di metallo e fibra di vetro

Specifiche meccaniche

Lunghezza metrica	25mm
Materiale	Acciaio
Dimensione filettatura (UTS)	#8
Lunghezza imperiale	1 in
Fine	Zincato lucido, passivato

Omologazioni

Conformità/certificazioni	DIN 7504-N.
----------------------------------	-------------

