

MERKMALE

- ESD-Tischmattierung mit großartigem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Statische ableitende Schicht
- Leitfähige Schicht
- Alle Tischmatten werden mit jeweils 10-mm-Stehbolzen geliefert Ecke

ESD-sichere Tischmatte/Bodenmatte, 1,8 m x 1,22 m x 3,2 mm

RS Best.-Nr. 466-1665



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Vorstellung der RS PRO ESD Schutzmatte. Diese Matte wurde entwickelt, um Schäden an ESD-empfindlichen Teilen und Baugruppen durch elektrostatische Entladung zu verhindern. Während der Anwendung ziehen die Matte elektrostatische Aufladung, erden das Element und schützen die Flächen vor Verschleiß.

Verfügbare Optionen

- RS-Best.-Nr.: [466-1643](#) - 600 x 1200 mm - Blau
- RS-Best.-Nr.: [466-1665](#) - 1200 x 1800 mm - Blau
- RS-Best.-Nr.: [466-1659](#) - 600 x 1200 mm - Grau
- RS-Best.-Nr.: [466-1671](#) - 1200 x 1800 mm - Grau

Allgemeine

Verwendungsart	Werkbank, Boden
Geeignet für	Chemikalienbeständigkeit, Kontinuierliche Überwachung, Lötten
Farbe	Grau, Blau
Entspricht EN 61340-5-1	Ja
Oberflächen-Texturtyp	Glatt
Material	Antistatische (leitfähige) und statisch ableitende Materialien mit Synthetikgummi
Anzahl der Materialebenen	3
Anwendungen	ESD Labs, Handhabung von ESD-empfindlichen Geräten, Antistatik-Labors, ESD-Reinräume, u. a. Geeignet für die Reparatur von Desktop-, Laptop-, Mobil- und allen anderen elektronischen Geräten, Arbeitsfläche

Elektrische Spezifikationen

Oberflächenwiderstand	$1 \times 10^6 \leq R \leq 1 \times 10^9 \Omega$
Bodenwiderstand	$1 \times 10^3 \leq R \leq 1 \times 10^6 \Omega$
Volumenwiderstand	$1 \times 10^5 \leq R \leq 1 \times 10^8 \Omega$
Temperaturbeständigkeit	180 °C (sofortige Temperatur)

Mechanische

Größe	1,8 m x 1,22 m
Länge	1.8m
Breite	1.22m
Dicke	3.2mm

ARTICLE:	DESCRIPTION:	SIZE:	ADDITIONAL NOTES:
466-1643	ESD Bench Matting – 3 Layer, Smooth Finish	600 x 1200mm	Blue
466-1665	ESD Bench Matting – 3 Layer, Smooth Finish	1200 x 1800mm	Blue
466-1659	ESD Bench Matting – 3 Layer, Smooth Finish	600 x 1200mm	Grey
466-1671	ESD Bench Matting – 3 Layer, Smooth Finish	1200 x 1800mm	Grey
287-7587	ESD Bench Matting – 2 Layer, Smooth Finish	600 x 1200mm	Beige
327-3122	ESD Bench Matting – 2 Layer, Smooth Finish	600 x 1200mm	Green
287-7593	ESD Bench Matting – 2 Layer, Smooth Finish	600 x 1200mm	Grey