

AGILA

2877PJO125S70-M10x90

EAN 4031582451375

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Tige filetée à collet hexagonal. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Fiche technique

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de bandage	30 mm
Trou central	11 mm
Diamètre de la tige	10 mm
Longueur de la tige	90 mm
Hauteur	164 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.804 kg
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg

Advantages at a glance

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation.	● ● ● ○ ○