



|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C                          |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -40...70 °C with derating above 20°C |
| altitud máxima de funcionamiento       | 0...2000 m sin desclasificación      |
| grado de protección IP                 | IP20                                 |
| grado de contaminación                 | 3                                    |
| resistencia al fuego                   | 960 °C acorde a IEC 60695-2-1        |
| Código de compatibilidad               | DF8                                  |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Estado de la oferta sostenible | Producto no Green Premium  |
| RoHS (código de fecha: AASS)   | Conforme - desde 0701 - Declaración de conformidad de Schneider Electric |
| REACH                          | La referencia no contiene SVHC   |

### Contractual warranty

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|