

Fluke 730系列过滤器



主要特性

- 压力范围 -95 kPa ~10 MPa
- 采用多级增压，比常规效率高5倍；
- 安全锁保证正负压切换更安全；
- 螺旋式微调最小可控调节度高
- 表面特殊处理，耐刮耐腐蚀。
- 精密截止阀。保证稳压效果。
- M20×1.5内螺纹快速接头。快速拆卸无需扳手和生料带。
- 独特压杆结构。保证造压过程省时省力。
- 两年保修。使用无忧。

产品概述: Fluke 730系列过滤器

液体过滤器主要用于液压(非腐蚀性)校验工作中，过滤被检仪表中的少量杂质；

气液分离器主要用于气压校验工作中，对被检表中含有的少量液体和杂质进行分离和过滤。

产品规格: Fluke 730系列过滤器

型号名称	FLK-730 ILF 液体过滤器	FLK-730GLSF 气液分离器
耐压范围	(0~70)MPa	(-0.1~25)Mpa
整体材质	不锈钢 304	
过滤细度	0.05 mm	
外形尺寸	100×φ42	120×φ50
重量	0.5 kg	0.6 kg
接头尺寸	源端M20×1.5外螺纹，表端M20×1.5内螺纹	

型号



FLK-730 ILF 液体过滤器
Pressure range (0 to 70) MPa

FLK-730GLSF 气液分离器
Pressure range(-0.1 to 25) Mpa

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
11/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229