

Autofuseholder

ATO-blade fuseholders		Flachsteck ATO-Sicherungshalter		Porte-fusibles ATO enfichable			
Series 155		Serie 155		Série 155			
In Line type for use with ATO 32 V blade fuses 30 A max. 155400 or for use with ATO 32 V 20 A max. 155300.		In-Line Typ für 32 V ATO Flachsteck G-Sicherungseinsatz 30 A max. 155400 oder mit 32 V ATO Flachsteck G-Sicherungseinsatz 20 A max. 155300.		Type en ligne par 32 V ATO fusibles enfichables max. 30 A 155400 ou pour 32 V ATO fusibles enfichables 20 A max. 155300.			
Flammability rating: UL94V2		Brennbarkeitsnorm: UL94V2		Norme de combustibilité: UL94V2			
Packaging		Verpackung				Emballage	
● 1		● 1				● 1	
Part no. Bestellnr. Références	unassembled nicht montiert non assemblé	Part no. Bestellnr. Références	assembled with 8" wire loop montiert mit 8" Drahtschlinge assemblé avec boucle de câble 8"				
155320 U	terminals for # 14 wire AWG Anschlüsse für # 14 Draht AWG Connexions pour # 14 Cable AWG	155300	terminals for # 14 wire AWG Anschlüsse für # 14 Draht AWG Connexions pour # 14 Cable AWG				
155420 U	terminals for # 10 wire AWG Anschlüsse für # 10 Draht AWG Connexions pour # 10 Cable AWG	155400	terminals for # 10 wire AWG Anschlüsse für # 10 Draht AWG Connexions pour # 10 Cable AWG				

6.3 × 15.8 / 32 mm

Fuseholder		G-Sicherungshalter		Porte-fusible			
Series 155		Serie 155		Série 155			
Twist-lock In-Line type For low voltage (32 Vmax) with fuses 20 A max.		Twist-lock In-Line Typ Für niedrige Spannungen (32 Vmax) mit G-Sicherungseinsatz 20 A max.		Quart de tour en ligne Pour des basses tensions (32 Vmax) avec fusibles de 20 A max.			
Packaging		Verpackung				Emballage	
● 100		● 100				● 100	
Part no. Bestellnr. Références	Fuse Dim. G-Sicherungseinsatz Dim. Dim. fusibles	Part no. Bestellnr. Références	assembled montiert assemblé				
155104 155106 15517.5 155109 155114 155120	6.35 × 15.88 6.35 × 19.05 6.35 × 22.23 6.35 × 22.23 6.35 × 26.99 6.35 × 31.75	155100	with 8" wire loop # 14 AWG mit 8" Drahtschlinge # 14 AWG avec boucle de câble 8" with two springs mit zwei Feder avec deux ressorts				