







Steckdosen

| Ausführung | LK | Bestell-Nr. | Preis € pro PE | PE (ST, SZ, M) | PKG*/ VPE | PG |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|
| Abdeckplatte, mit Klappdeckel zum Umrüsten von Steckdosen SCHUKO® | | | | | | |
| Varianten | | | | | | |
| • titanweiß (ähnlich RAL 9010) | A | 5UH1 204 | 6,43 | 1 | 1/10 ST | 021 |
| • elektroweiß (RAL 1013) | A | 5UH1 205 | 6,43 | 1 | 1/10 ST | 021 |
| Hinweis | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Achtung: diese Abdeckung ist nur passend als Ersatz für Steckdosen SCHUKO® mit grüner Berührungsschutz-Abdeckung • Öffnungswinkel des Klappdeckels 150° | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 5UH1 204 | | | | | | |
| Steckdose SCHUKO®, mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz und Schloss | | | | | | |
| Varianten | | | | | | |
| • titanweiß (ähnlich RAL 9010) | A | 5UB1 916 | 21,90 | 1 | 1 ST | 021 |
| • elektroweiß (RAL 1013) | A | 5UB1 906 | 21,90 | 1 | 1 ST | 021 |
| Hinweis | | | | | | |
| Schutzart IP44 für Steckdosen SCHUKO®, mit Klappdeckel kann erreicht werden mit der Dichtung IP44, für Steckdosen, siehe ... | Abschnitt | Seite | | | | |
| | Zubehör und Ersatzteile | 1/44 | A | 5TG4 318 | 2,25 | 1 1/10 SZ 021 |
| Hinweis | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Öffnungswinkel des Klappdeckels 150° gleichschließend • Als Sondertypen bis zu 200 unterschiedliche Schließungen möglich. Aufpreis auf Anfrage. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 5UB1 916 | | | | | | |
| Steckdose SCHUKO®, 80 mm x 80 mm Komplettgerät, deshalb kein zusätzlicher Rahmen notwendig | | | | | | |
| Varianten | | | | | | |
| • titanweiß (ähnlich RAL 9010) | A | 5UB1 580 | 4,04 | 1 | 1/10 ST | 021 |
| • elektroweiß (RAL 1013) | A | 5UB1 581 | 4,04 | 1 | 1/10 ST | 021 |
| Hinweis | | | | | | |
| Design DELTA line | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 5UB1 580 | | | | | | |
| Steckdose SCHUKO®, 80 mm x 80 mm, mit erhöhtem Berührungsschutz Komplettgerät, deshalb kein zusätzlicher Rahmen notwendig | | | | | | |
| Varianten | | | | | | |
| • titanweiß (ähnlich RAL 9010) | A | 5UB1 582 | 5,74 | 1 | 1/10 ST | 021 |
| • elektroweiß (RAL 1013) | A | 5UB1 583 | 5,74 | 1 | 1/10 ST | 021 |
| Hinweis | | | | | | |
| Design DELTA line | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 5UB1 582 | | | | | | |
| Doppelsteckdose SCHUKO® | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 117 mm x 80 mm • für Gerätedosen 60 mm Ø • Schraubanschlussklemmen • spannungsführende Teile nicht durch Isolierstoff abgedeckt | | | | | | |
| Varianten | | | | | | |
| • titanweiß (ähnlich RAL 9010) | A | 5UB2 201 | 7,90 | 1 | 1/10 ST | 021 |
| • elektroweiß (RAL 1013) | A | 5UB2 202 | 7,90 | 1 | 1/10 ST | 021 |
|  | | | | | | |
| 5UB2 201 | | | | | | |
| Doppelsteckdose SCHUKO®, mit erhöhtem Berührungsschutz | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 94 mm x 80 mm • für Gerätedosen 60 mm Ø • schraubenlose Anschlussklemmen • ohne selbsttätige Krallenrückführung | | | | | | |
| Varianten | | | | | | |
| • titanweiß (ähnlich RAL 9010) | A | 5UB2 206-5A | 11,20 | 1 | 1 ST | 021 |
| • elektroweiß (RAL 1013) | A | 5UB2 205-5A | 11,20 | 1 | 1 ST | 021 |
|  | | | | | | |
| 5UB2 206-5A | | | | | | |