


RASEY16-XL


Palier à semelle

Paliers à semelle RASEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

X-life

Information technique





Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	16 mm	Alésage
L	125 mm	Longueur totale
H_2	57 mm	Hauteur
≈m	0,42 kg	Poids

Cotes de montage

J	95 mm	Distance trous de fixation
N	11 mm	Largeur (rainure)
N_1	19 mm	Longueur (rainure)

Dimensions

H	30,2 mm	Distance axe arbre
A	30 mm	Largeur (base)
A_1	18 mm	Largeur (tête)
H_1	10 mm	Hauteur (base)
B	27,4 mm	Width
S_1	15,9 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrication

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

information additionnelle

	ASE03	Corps de palier
	GYE16-XL-KRR-B	Désignation roulement

Plage de température

T_{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact