

Mechanical characteristics
cables

interface dimensions acc. to assembly code

Components
centre contact
outer contact
crimp ferrule
insulator
gasket

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Umgebung
RoHS konform



G 3: -178B/U, RG196A/U, KX 21A

IEC 60169-15
C1013

Materials / Material
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuZn38Pb1.5
PTFE
Silikon

Finish / Oberfläche
Ni2Au1.27
NiP-Au (a)
Ni5Au0.2

2002/95/EC (a)

a	19564	15.01.08	MA	2003	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	17.06.	MA	
				gepr./appr.	18.06.03	PU	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				5:1	SMA Straight Plug SMA-Kabelstecker		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01150A0601		
				Ersatz für/ replaces	EWA30017-00		
						 Telegärtner  Maße/dimensions: mm Original: DIN A4	