

## FONCTIONNALITÉS

- Six entrées thermocouples
- Types de thermocouples commutables K/T/J/R/N/E
- °C/°F sélectionnable
- Boîtier en ABS résistant
- Livré avec livret d'exploitation

# Instrument de table à thermocouple à six entrées de RS PRO

N° de commande RS : 446-4048



Les produits approuvés par les professionnels de RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et offre une qualité comparable aux grandes marques sans payer de surcoût.

## Description du produit

Le thermomètre de table à thermocouple à six entrées de RS PRO est doté d'un écran LCD clair avec rétroéclairage, de six entrées de thermocouple et d'un boîtier en ABS durable . L'unité peut être commutée entre sept types de thermocouples pour une flexibilité maximale.

## Spécifications générales

<b>Thermomètre</b>	
<b>Séries</b>	RS PRO
<b>Numéro de modèle</b>	446-4048
<b>Type de thermomètre</b>	Dessus de banc
<b>Types de sondes compatibles</b>	K/T/J/R/N/E
<b>Nombre d'entrées de température</b>	Six
<b>Mesure de la température maximale absolue</b>	1372°C
<b>Échelle de température</b>	Celsius/Fahrenheit
<b>Type d'affichage</b>	LCD
<b>Résolution</b>	0.1° à 1000°
<b>Meilleure précision</b>	±0,1 % de la lecture ±0,2°C
<b>Coéfficient de température</b>	0,01 % de la lecture /°C
<b>Échelle de température</b>	ITS-90
<b>Température de fonctionnement</b>	-40°C à 50°C
<b>Température de stockage</b>	-40°C à 50°C
<b>humidité d'exploitation</b>	0% à 70% HR
<b>Applications</b>	Scientifique, Industriel

**Spécifications mécaniques**

Matériau du boîtier	abdos
Dimensions	148 x 67 x 190 mm
Longueur	190mm
Largeur	148mm
Hauteur	67mm
Masse	155g

**Spécifications électriques**

Plages de tension d'entrée* *(option – à préciser au moment de la commande)	240V CA $\pm 10\%$ 110V CA $\pm 10\%$ 9-30V CA ou CC
Type de connecteur	Mini-thermocouple

**Catégorie de protection**

Classement IP	Résistant à l'eau
---------------	-------------------

**Informations**

EAN	5060379945130
Numéro de tarif personnalisé	90251980

**Classification**

eCl@ss	5060379945130
UNSPSC	90251980

## Approbations

Déclarations	CE
Certification de zone dangereuse	Non
Normes respectées	Non

## produits similaires

N° de stock	Marque	Nom du produit	Application	Type de capteur	Type de thermomètre
446-4032	RS PRO	Thermomètre de banc	Scientifique	Types de thermocouples K/T/J/R/N/E	Thermomètre à entrée unique

## Accessoires inclus

- Livret d'opération