

## MERKMALE

- Vinyl-beschichteter Stahl mit hoher Zugfestigkeit
- Passend für alle Vorhängeschloss-Schäkel mit einem Durchmesser von bis zu 9 mm
- Sperren Sie die Netzschalter während der Wartung
- Verriegelungsflasche n für zusätzliche Sicherheit
- Kompakt für einfachen Transport und einfache Aufbewahrung

## 6-verriegelbare Stahlhaspen-Verriegelung, 38 mm Befestigungspunkt

RS Best.-Nr. 805-5500



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Diese Verriegelungshaspen unserer eigenen Marke RS Pro sind mit einer Verriegelungsklemme ausgestattet, die eine überlegene Festigkeit bietet. Sie sind ideal für Sperranwendungen, bei denen mehr als ein Sicherheitsschloss angebracht werden muss.

## Allgemeine

<b>Typ</b>	HASP-Verriegelung
<b>Material</b>	Stahl
<b>Anzahl der Schlösser</b>	6
<b>Farbe</b>	Rot/Gelb

## Mechanische

<b>Befestigungspunkt Mindestgröße</b>	9mm
<b>Maximale Größe des Befestigungspunkts</b>	38cm
<b>Maximaler Durchmesser des Verriegelungsbüchsenmessers</b>	9mm

## Zulassungen

<b>Konformität/Zertifizierung</b>	ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007
-----------------------------------	---



	Total Height	Total Width	Total Depth	Inner Diameter Claw	Inner Diameter Claw	Min. Diameter of hole for hasp
801	118mm	45mm	12mm	1"	25mm	12mm
802	131mm	60mm	12mm	1.5"	40mm	12mm