

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE IN POLLICI

252 NP



- Forchette inclinate di 15°
- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata

Dettagli famiglia

Codice	Bocca a forchetta "	L mm
U02520652	1/4x5/16	121
U02520653	5/16x3/8	139
U02520655	3/8x7/16	153
U02520656	7/16x1/2	168
U02520657	1/2x9/16	182
U02520658	9/16x5/8	182
U02520660	5/8x11/16	210
U02520661	11/16x3/4	220
U02520663	3/4x7/8	242
U02520665	15/16x1	270

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Codice	Bocca a forchetta "	L mm
U02520668	1 1/16x1 1/8	301
U02520671	1 3/16x1 5/16	318
U02520672	1 1/4x1 3/8	342
U02520673	1 3/8x1 1/2	381

Serie / Configurazioni

Articoli



252 NP/SE7 - Serie di 7 chiavi a forchetta doppie in pollici

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000