

Cat6 Snagless RJ45 Netzwerkkabel - 10m - Weiß

Produkt-ID: N6PATC10MWH



Dieses Cat 6-Kabel (10 m) entspricht oder übertrifft alle Kabelspezifikationen der Kategorie 6, um zuverlässige Ethernet-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Darüber hinaus verfügt das Kabel über eine strapazierfähige weiße PVC-Ummantelung, mit der Sie Netzwerkkabelführungen bei Bedarf farblich markieren können.

Zum leichteren Verlegen der Kabelführungen schützen die nahtlos geformten Steckverbinder die RJ45-Stecker des Kabels bei der Installation und verringern so die Wahrscheinlichkeit, dass diese knicken oder brechen. Auf diese Weise wird für eine stabile Verbindung gesorgt, da ein Lösen des Kabels vom Anschluss verhindert wird.

Das Kabel verfügt über geformte Knickschutztüllen. Diese sorgen für Zugentlastung am Steckverbinder, indem ein Verbiegen der Abschlusspunkte des RJ45-Steckverbinders an scharfen Kanten verhindert wird. Auf diese Weise wird das Risiko einer Kabelbeschädigung verringert, welche die Netzwerkleistung vermindern könnte.

Mit unseren Cat 6-Kabeln erhalten Sie für Ihre Investition den höchsten Wert, denn jedes einzelne Stück wurde aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt.

Sorgen Sie mithilfe von Kabeln, die aus Kupfer mit 24 AWG (US-amerikanischer Leitungsdrahtstärke) bestehen, für hohe Leistungsfähigkeit bei Ihren anspruchsvollen Ethernet-Anwendungen, wie z. B. Power-over-Ethernet.

Verlassen Sie sich auf unsere RJ45-Steckverbinder für eine optimale Leitfähigkeit, während Signalverlust durch Oxidation oder Korrosion ausgeschlossen wird.

Das N6PATC10MWH fällt unter die Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Entwickelt für Gigabit-Netzwerke
- Patches von Hub zu Verteiler
- Verbindet Workstation mit Wandsteckdose

Merkmale

- Hochwertiges 0,25mm²-Kupferkabel
- ETL-verifiziert
- Schutz für den Clip am RJ45-Stecker
- Sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)
- Farbige Hauben für Farbcodierung nach Abteilung
- Vergossene Zugentlastung verhindert zu starke Beugung des Kabels am RJ45-Stecker zur Minimierung der Belastung am Anschlusspunkt
- Gefertigt aus hochwertigen Komponenten

Prominence

Garantiebestimmung
n Lifetime

Description CDW 75 - StarTech.com CAT6 Ethernet Cable 10m White 650MHz 100W
1st Line Snagless Patch Cord

Hardware

Anzahl von Leitern 4 pair UTP

Steckverbinderplatten Gold

Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Feuerwiderstandsklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
se



Kabeltyp	Nahtlos geformt
Verkabelungsstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
<hr/>	
Leistung	
Kabelnennwerte	CAT6 - 650 MHz
<hr/>	
Steckverbinder	
Steckverbinder A	RJ-45
Steckverbinder B	RJ-45
<hr/>	
Physische Eigenschaften	
Farbe	Weiß
Leitungstyp	Feindrähtiges Kupfer
Kabellänge	32.8 ft [10 m]
Produktlänge	32.8 ft [10 m]
Produktgewicht	13.6 oz [384 g]
<hr/>	
Verpackungsinformationen	
Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.1 in [29 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	14.3 oz [404 g]
<hr/>	
Verpackungsinhalt	
Im Paket enthalten	Cat 6-Patchkabel - 10 m, weiß
<hr/>	

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

