

MERKMALE

- Geringe Gasemission, Rekombination 99 % und höher
- Ausgezeichnete Erholung nach Tiefentladung
- Auslaufsicher – Gekapselte Batterien
- Das Gehäuse aus ABS ist konform mit dem UL94-HB-Standard
- Straßentransport gemäß UN2800 (Batterien, nass, lecksicher)
- Lufttransport gemäß Sonderregelung "A67", "IATA" und "ICAO". (Batterien, nass, lecksicher)

RS PRO Bleiakku 12 V, 26 Ah

RS Best.-Nr. 837-0978



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Bleiakkus von RS PRO sind für den Einsatz in einer Reihe von Branchen sowie für zyklische Anwendungen geeignet. Sie sind gekapselt, verfügen über zahlreiche Einsatzgebiete und sind ideal für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und Notfallsysteme. Diese Akkus haben eine lange Lebensdauer.

Allgemeine Spezifikationen

Technologie	AGM
Entwickelt für zyklische Anwendungen	Ja
Eurobat-Klassifizierung	3 bis 5 Jahre
Behältermaterial	ABS UL94-HB konform
Anwendung	zyklische Produkte

Elektrische Spezifikationen

Kapazität	26Ah
Nennspannung	12 V
Anschlussklemmentyp	T3

Mechanische Spezifikationen

Abmessungen	125 mm x 75 mm x 125 mm
Höhe	166mm
Länge	175mm
Breite	125mm
Gewicht	9.4kg

Betriebsumgebungsspezifikationen

Großer Betriebstemperaturbereich	-15 → +50 °C.
---	---------------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	UL94-HB
-----------------------------------	---------



