

**JLB 230PACC**

**JLB 330PACC**

**JLB 330PACCUS**



**JLB 230PACC**

► Coffret moulé en polypropylène, matériau résistant aux chocs et aux produits chimiques .

Case molded in polypropylene, material very resistant to impact and chemicals.



**JLB M30PA**

► Système breveté d'amortissement des vibrations transmises à la main. Design de la poignée déposé.





Patented mechanism for absorbing shocks transmitted to the hand. Design of the handle appln.







**JLB M30PA / JLB P42R / TC 330PA**

► Outil à double usage permettant l'utilisation du cutter circulaire. La poignée ergonomique confère un confort et une dextérité dans l'utilisation. La lame inox a été spécialement conçue pour une découpe précise et performante.

Dual-use tool for the cut-out with the sealing ring cutter. The ergonomic handle provides comfort and dexterity. The stainless blade is specially designed for a precise and efficient cut-out.

Réf. / Set 	mm 	Kg 	Ø mm / " 
<b>JLB 230PACC</b>	260 x 200 x 45	1,45	2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 + cutter circulaire Ø330 mm + pointe de centrage + lame de rechange / + sealing ring cutter Ø330 mm + centering pin + extra blade
<b>JLB 330PACC</b>	260 x 200 x 45	1,40	3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 + cutter circulaire Ø330 mm + pointe de centrage / + sealing ring cutter Ø330 mm + centering pin
<b>JLB 330PACCUS</b>	260 x 200 x 45	1,40	1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1 1/16"-1 1/8"-1 3/16" + sealing ring cutter Ø13" + centering pin

		<b>JLB 230PACC</b>	<b>JLB 330PACC</b>	<b>JLB 330PACCUS</b>
<b>JLB M30PA</b> 		•	•	•
<b>JLB P42R</b> 		•	•	•
<b>TC 330PA</b> 		•	•	•
<b>LAM1</b> 		•		

