

LED Unterputz-Dimmer T39.07 Komplettgerät

Art-Nr.: 3960x0700



Geeignet für dimmbare LED-Lampen, Glüh-, HV- und NV-Halogenlampen mit magnetischem Transformator

Optimierungsmöglichkeit zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen

Kein Stand-by Verbrauch durch echten Ein-/Aus-Schalter

Kurzschluss-/Überlastschutz durch Feinsicherung

Übertemperaturschutz durch Thermosicherung

Einzelplatzabdeckung mit Drehknopf / Farbe weiß (ähnlich RAL 9010)

Dimmer auch kompatibel mit gängigen Schalterprogrammen von GIRA, Busch Jäger, Berker, Jung, uvm.


EHMANN Vorteil - 100% Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller

EHMANN Service - Inklusive Adapter, LED Leuchtmittel-Empfehlung



LED Unterputz-Dimmer T39.07 - Kompletgerät

Technische Daten

3 - 35 W LED Leistung	7 - 110 W/VA Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung
Geeignet für dimmbare LED Leuchtmittel, Glüh-, HV- und NV-Halogenlampen mit magnetischem Transformator		
<p>Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt</p> <p>Betätigung: Drehdimmer mit Druck-Wechsel-Schalter</p> <p>Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster (Ø 6 mm mit Wellenadapter)</p> <p>Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr)</p> <p>Übertemperaturschutz: Temperatursicherung</p> <p>Kurzschluss/Überlastschutz: Feinsicherung T1AH/250V (inkl. Ersatzsicherung)</p>		  
<p>Roter Adapter</p> <p>Ermöglicht die Verwendung gängiger Schalterprogramme von z.B. Gira, Busch-Jäger, Jung, Berker.</p> 	<p>LED Leuchtmittel-Empfehlung</p> <p>Zeigt auf, welche LED-Leuchtmittel für diesen Dimmer geeignet sind. Einsehbar über QR Code oder unter www.ehmann-gmbh.de</p> 	<p>Optimierungsmöglichkeit zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen</p> <p>Sollte beim Dimmen von LED Lampen das Licht flackern, kann im unteren Dimmbereich versucht werden die Minimalhelligkeit anzupassen, um somit das Dimmverhalten der Lampen zu optimieren.</p> 
Art.-Nr. 3960x0700 EAN 401209600676 3 VPE 10		84 x 84 x 54 mm Abmessung (L x B x H)