

## Zeitschaltuhren Timers

Beschreibung <i>Description</i>	Farbe <i>Color</i>	Art.-Nr.	EAN	BE
<p><b>Tages-/Wochenzeitschaltuhr</b> Standard elektronisch 20 Programme, kürzestes Intervall 1 Minute, Zufallsprogramm, LCD Display, LED-Zustandsanzeige, Multifunktionstasten, Wochentage-Gruppierung, Schalter EIN/AUS/Programm 230V~, 50 Hz, 16 (2) A, max. 3.600 W</p> <p><i>Timer (day/week), electronic, 20 programs, shortest interval 1 minute, random function, LCD-display, LED status indication, multifunction buttons, day arrangement in groups, switch on/off/program, 230 V~, 50 Hz., 16 (2) A, max 3.500 W</i></p>	weiß/white	1980.0006.6	4008224367967	10
<p><b>Tages-/Wochenzeitschaltuhr</b> Standard elektronisch 20 Programme, kürzestes Intervall 1 Minute, Zufallsprogramm, LCD Display, LED-Zustandsanzeige, Multifunktionstasten, Wochentage-Gruppierung, Schalter EIN/AUS/Automatik 230V~/ 50 Hz, 16 (2) A, max. 3.600 W</p> <p><i>Timer (day/week), electronic, 20 programs, shortest interval 1 minute, random function, LCD-display, LED status indication, multifunction buttons, day arrangement in groups, switch on/off/program, 230 V~, 50 Hz., 16 (2) A, max 3.500 W</i></p>	silber/silver	1980.0108.1	4008224470629	5

