Fiche produit - Sku

Clés dynamométriques électroniques Serrage contrôlé

E.306A135S E.306A - Clés dynanométriques électroniques à lecture de couple avec cliquet

- Précision : ± 2% entre 20% et 100% de la capacité de la clé.
- Mode de mesure : pic ou suiveur.
- Unité de mesure : N.m, lbf.ft, lbf.in et Kg.cm.
- Attachements : 9 x 12 et 14 x 18 mm.
- Clés numérotées et livrées avec un certificat d'étalonnage ISO 6789.
- Préréglage possible de 9 valeurs de couple et/ou angle.
- Mémoire 250 valeurs avec liaison PC USB.
- Livrées avec cliquet en coffret plastique et plateau mousse.

L [mm]: 415

Capacité [N.m]: 6,7 - 135,0

Carré ["]: 3/8

Cliquets: S.372V

Dimensions [mm]: 575 x 73 x 115

[kg]: 1,709

FACOM® - Tous droits réservés