

CARACTERÍSTICAS

- Brocas HSS-E de alto rendimiento de cobalto al 5 %
- Resistencia a altas temperaturas
- punto de división antideslizante de 135°
- Perforación directa
- Corta faster y dura más tiempo

RS Pro - Juego de 19 brocas helicoidales de metal, 1mm a 10mm

Código RS: 216-678



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

RS Pro ofrece este excepcional juego de brocas fabricadas de aleación de cobalto HSS-E para brocas de alto rendimiento. Contiene una gran selección de los diámetros más utilizados. Con este acero de alta velocidad (HSS) con un 5 % de contenido de cobalto, esto permite mayor resistencia al calor incluso sin refrigeración insuficiente. Con la adición de cobalto en el material de corte, estas brocas se pueden utilizar en materiales de alta resistencia a la tracción de 800N/m². Dispone de un punto de división antideslizante de 135° ideal para centrar y fabricar de manera precisa de acuerdo con DIN 338 para tolerancias de alta precisión y precisiones geométricas.

Especificaciones

Tipo de ajuste	Juego de brocas Jobber
Tamaño mínimo	1mm
Tamaño máximo	10mm
Aplicación de perforación	Metal
Material	Cobalto HSS-E.
Número de piezas	19
Contenido del juego	Brocas HSS
Ángulo de punto	135degrees
Acabado de la punta	Acabado ámbar

