

MERKMALE

- Die Körner verfügen über einen Drehkopf mit 6 verschiedenen Stanzgrößen
- Das Werkzeug besteht aus vernickeltem Stahl
- Korrosions- und verschleißbeständigkeitswerkzeug
- Ergonomische PVC-Griffe für optimalen Komfort und Griffigkeit
- Der Körner verfügt über einen Verriegelungsmechanismus, während sich das Werkzeug im Werkzeug befindet Verwendung

RS Pro Lanzen aus Kohlenstoffstahl, 288mm

RS Best.-Nr. 445-88



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Wir präsentieren die RS Pro Revolving Lochzange. Diese vielseitige und hochwertige Lochstanzzange ist für eine Vielzahl von Anwendungen wie das Arbeiten mit Leder und Stoff geeignet und kann bei Bedarf auch auf einigen weicheren und dünneren Blechen verwendet werden. Sie sind auch ein sehr nützliches Werkzeug zu Hause, da sie für verschiedene Heimwerkeraufgaben wie das Stanzen von Löchern in Lederriemen oder Uhrenriemen verwendet werden können.

Allgemeine

Zangenausführung	Lochzange
Material	Stahlblech aus Eisen für Zangen, mittelschwerer Kohlenstoffstahl für Stanzmesser, Pressanschlag aus Kupfer und PVC-Griff
Anzahl der Teile	6
Oberfläche	Verchromte Oberfläche für Zangen, chemikalienschwarz und rot Farbgriff
Inhalt des Kits	1-teilig - 9-Zoll-Drehzange aus Leder mit rotem Vinylgriff (Dicke des 1,6-mm-Stahlblechs, nicht toxisch, PVC-Griff). Sechs Stanzgrößen (2,5 mm, 2,9 mm, 3,3 mm, 3,7 mm, 4,1 mm, 4,5 mm)
Anwendungen	Textil- und Kunstlederindustrien, metallverarbeitende Anwendungen. Heimdiy, Handwerk Anwendungen

Mechanische

Schneidleistung	2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm
Gesamtlänge	288 mm
Härte	Wärmebehandelt bis hrc 35-50 Grad (Lochmesser

