

GIRAVITI DI PRECISIONE PER VITI CON INTAGLIO

342



- Modello per il settore della micromeccanica
- Terminale girevole per avvitiamenti di precisione
- Corpo e lame in acciaio al Carbonio
- Esecuzione cromata e brunita

Dettagli famiglia

Codice	a mm	b mm	Colore	L mm
U03420006	0,6	10	lilla	80
U03420008	0,8	10	giallo	80
U03420010	1	15	nero	88
U03420012	1,2	16	rosso	88
U03420014	1,4	18	grigio	95
U03420016	1,6	18	viola	95
U03420020	2	20	verde	102
U03420025	2,5	22	blu	102

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Serie / Configurazioni

Articoli



342 SE8 - Serie di 8 giraviti di precisione per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000