

DCF850D2T-QW

Visseuse à chocs ultra compacte XR 18V 2Ah Li-Ion Brushless

5035048743027



Description du produit :

Couple de serrage max. (Nm) : 205 Régime à vide (tr/min) : 0-1000/2800/3250 Porte-outil : 1/4" (6.35 mm) Ø de boulon max. : M12 Impacts par minute (imp/min) : 0-3800 Longueur (mm) : 100

Fonctionnalités et avantages du produit :

- Performance : couple de serrage pouvant atteindre 205 Nm
- Accès aux zones confinées : ultra compacte (tête + corps) et légère
- Moteur brushless : plus de puissance, d'efficacité et de durabilité
- Éclairage de la zone de travail : anneau 3 LED autour de l'embout
- Contrôle complet de la vitesse : gâchette à vitesse variable et 3 modes de sélection
- Confort et contrôle utilisateur : conception ergonomique de la poignée, grip confortable permettant une durée d'utilisation plus longue, clip ceinture

Specifications techniques :

- Couple maximal : 205 Nm
- Capacité de la batterie [Impérial] : 2 Ah
- Voltage de la batterie : 18 V
- Poids (y compris la batterie) : 1.25 Kg
- Puissance de sortie : 475 W

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Batteries XR 18V 2 Ah Li-ion (x2)
- Chargeur (x1)
- Coffret TSTAK (x1)

