



## Console CS 300 chemins de câbles fils Cablofil, ZF31 et tôle P31 - fixation murale et plafond charges légères à moyennes - finition GS

REF. 0 027 20

CS

LEGRAND CABLE  
MANAGEMENT

26,88 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Console CS pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 50 à 300mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 70daN et longueur 360mm - finition GS

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d'acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire. Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Faslic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	360 mm	Maintien de fonction en cas d'incendie	Non
Largeur	51 mm	Matériau	Acier
Hauteur	100 mm	Qualité du matériau	Autre
Adapté à la largeur du système de support de câble	100-300 mm	Type de traitement de la surface	Galvanisé en continu
Modèle	Console murale	Température d'utilisation /d'installation	-20-120 °C
Angle	90-90 °	Température de stockage	-20-120 °C
Charge de travail admissible selon IEC 61537	700 N	Sans halogène	Oui
		EAN/Gencode	3599070027200

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.