

# Item Based Datasheet

## Manometro a molla tubolare 131.11

Modelcode type: 131.11

Item number: 43956776

### Manometro a molla tubolare 131.11

Esecuzione	EN 837-1
Diametro	040 mm
Classe di precisione	Classe 2,5
Campo scala	0...40 bar
Unità di misura della scala esterna	bar
Attacco al processo	G 1/8 B
Posizione dell'attacco	Radiale

### Materiali

Materiale dell'elemento di misura	Sistema di misura in Acc-Ni-Cr 316 SS
Movimento	Acciaio inox
Quadrante	Alluminio, bianco
Lancetta	Alluminio, nero
Materiale della cassa	Aisi 304 1.4301 Acc-Ni-Cr (Standard)
Trasparente	Policarbonato

### Condizioni operative

Temperatura ambiente consentita	-40 ... +60 °C
---------------------------------	----------------

Grado di protezione	IP54
---------------------	------

### Opzioni

### Codice etichetta

Etichetta	WIKA standard senza / con Tag number
Lingua dell'etichetta	Tedesco

