

## 15m Cat5e RJ45 UTP Patchkabel - Cat 5e Netzwerkkabel - Weiß

Produkt-ID: M45PAT15MWH



Das Cat5e-Patchkabel M45PAT15MWH (15 m) erfüllt oder übertrifft alle Cat 5e-Spezifikationen, um zuverlässige Ethernet-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Es ist mit einer weißen PVC-Ummantelung versehen, mit deren Hilfe Sie nach Bedarf Ihr Netzwerkkabel farbcodieren können. Um langfristige Leistung zu gewährleisten, verfügt dieses hochwertige Cat 5e-Patchkabel auch über eine vergossene PVC-Zugentlastung, die verhindert, dass die RJ45-Anschlusspunkte zu stark gebogen werden. So wird das Risiko von Kabelschäden reduziert, die anderenfalls die Netzwerkleistung beeinträchtigen können. Dieses Cat5e-Patchkabel ist nur aus hochwertigsten Materialien gefertigt und bietet zuverlässige Leistung. Mit unserer lebenslangen Garantie. 100 % Kupfer - ein besseres Preis-Leistungsverhältnis Cat5e-Kabel von StarTech.com werden nur aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt. Zwar bieten viele Kabelhersteller ein billigeres Kabel aus einem mit Kupfer ummantelten Aluminiumkern an, wir jedoch gehen bei der Qualität keine Kompromisse ein, um sicherzustellen, dass Ihre Investition in Netzwerkkabel für hochwertigste und leistungsstarke Verbindungen sorgt. 24-AWG-Kabel Dieses Cat 5e-Kabel wird aus 0,6 mm dickem Kupferdraht gefertigt und ist für eine Vielzahl von Ethernet-Anwendungen geeignet, z. B. Power over Ethernet (PoE). Da unsere Kabel aus hochwertigem Kupferdraht bestehen, sind sie hervorragend für Power over Ethernet-Anwendungen geeignet, während geringwertigere Aluminiumkabel mit Kupferummantelung über unzureichende Leitereigenschaften verfügen, schnell Wärme entwickeln, zu Geräteschäden und möglicherweise Brände führen können. 50-Mikron-Goldstecker Dieses vergossene Patchkabel bietet hochwertige Steckverbinder aus 50 Mikron Gold für optimale Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Eliminierung von Signalverlust aufgrund von Oxidation oder Korrosion.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Entwickelt für Fast Ethernet-Netzwerke

- Patches von Hub zu Verteiler
- Verbindet Workstation mit Wandsteckdose
- Erweitern Sie die Reichweite Ihrer Ethernet-Netzwerkgeräte um 15 m

## Merkmale

- Vergossene RJ45-Stecker
- Sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)
- Farbige Hauben für Farbcodierung nach Abteilung
- Gefertigt aus hochwertigen Komponenten
- Hochwertiges 24AWG-Kupferkabel

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	4 Pair UTP
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Kabeltyp	Vergossen
Verkabelungsstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

---

### Leistung

Kabelnennwerte	CAT5e - 350 MHz
----------------	-----------------

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	RJ-45
Steckverbinder B	RJ-45

---

### Physische Eigenschaften



Farbe	Weiß
Drahtstärke	24 AWG
Leitungstyp	Feindrähtiges Kupfer
Kabellänge	49.2 ft [15 m]
Produktlänge	49.2 ft [15 m]
Produktgewicht	18.2 oz [516 g]

---

#### Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	19.0 oz [539 g]

---

#### Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	15 m weißes vergossenes Cat5e-UTP-Patchkabel
--------------------	--

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

